

Varnostni leseni tekač s posnetim robom po eni dolžini tekača in z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 100 cm, Dolžina tekača: 150cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964855 150
GTIN	4047482094734
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. **Material:** V komori sušene **bukove letve** so med seboj zanesljivo povezane z najmanj 3 jeklenimi vrvmi. Jeklene vrvi so na koncih tekača pritrjene z medeninastimi navojnimi čepi z vijaki za 6-kotnike. **Elastična guma** preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. **Odpornost** na večino olj in kemikalij. **Višina:** pribl. 35 mm. **Teža:** pribl. 13 kg/m². Možne **širine tekačev:** 80, 100, 120, 150 cm. Možne **dolžine tekačev:** Dobavljive so vse zelene dolžine (ob upoštevanju omejitve pri rokovanju). Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Posneti rob:

Lesene letve na **vzdolžni strani** lesenega tekača so dodatno poševne pod kotom 45°.

Tehnični opis

Naletni profil	2-stranska
Višina tekača	35 mm
Material	Bukove letve
Obstojnost	proti večini olj in kislin
Poševnina	brez
Dolžina tekača	150 cm
Masa	15,6 kg
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm

Širina tekača	100 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači