

**Večnamenska lestev, 3-delna, Število prečk: 3X8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti.

Varovalo pred prekomerno razširitvijo iz dveh močnih perlonskih jermenov in 1 dodatne toge vezi.

Okovje objame stranske nosilce (zamenljivo).

Zgornji del lestve je opremljen z vtičnimi kavljji in varovalom pred dviganjem. Optimalna stabilnost zaradi posebej širokega stabilnostnega droga. Klini so primerni za uporabo na stopnišču, zgornja lestev se lahko uporablja ločeno kot prislonska lestev.

**Standard:**

**DIN EN 131.**

**Tehnični opis**

Širina prečne traverze	1 m
Izvedba stopalne površine	Klin

Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom	4,1 m
Število stopnic	3×8
Standard	DIN EN 131-2
Masa	17,5 kg
Višina prečk	73 mm
Dolžine elementov lestve	2,45 m
Dolžina izpeljane lestve	5,8 m
Material	Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl.	6,65 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve