



Samostoječa lestev, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966000 8
GTIN	4003866403387
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika varnostna platforma (380 × 260 mm) z vgrajenimi tečaji, **varnostnimi mostički** in široko **odlagalno posodo**. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev. Dva vgrajena kavlja za vedro.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Delovna višina pribl.	3,75 m
Masa	13 kg
Izvedba stopalne površine	Stopnica

Dolžina lestve	2,6 m
Z odlagalno polico	da
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Višina prečk	87 mm
Globina prečke/stopnice	85 mm
Višina platforme	1,75 m
Število stopnic vključno s platformo	8
spodnja zunanja širina	0,56 m
Pohodnost	enostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev