



Prislonske lestve, Število stopnic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966080 10
GTIN	4003866403806
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev.

Posebno lahka izvedba za udobno prenašanje, gladka zunanja površina stranskih nosilcev omogoča dober oprijem.

Zunanja širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Dolžina lestve	2,54 m
Delovna višina pribl.	3,45 m
Število stopnic	5
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov

Masa	7,2 kg
Izvedba stopalne površine	stopnje
Standard	DIN EN 131-2
Širina	400 mm
Višina prečk	87 mm
Globina prečke/stopnice	85 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Prislonske lestve