

**Večnamenska lestev, 3-delna, Število prečk: 3X10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti.

Varovalo pred prekomerno razširitvijo iz dveh močnih perlonskih jermenov in 1 dodatne toge vezi.

Okovje objame stranske nosilce (zamenljivo).

Zgornji del lestve je opremljen z vtičnimi kavljji in varovalom pred dviganjem. Optimalna stabilnost zaradi posebej širokega stabilnostnega droga. Klini so primerni za uporabo na stopnišču, zgornja lestev se lahko uporablja ločeno kot prislonska lestev.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	Klin
Dolžina izpeljane lestve	6,9 m

Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom	4,95 m
Število stopnic	3×10
Širina prečne traverze	1,1 m
Višina prečk	85 mm
Masa	23,3 kg
Dolžine elementov lestve	3 m
Standard	DIN EN 131-2
Material	Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl.	7,7 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve