

Garant**Priključni večnamenski regal, Globina 500 mm, Višina: 2500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990015 2500
GTIN	4045197518279
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezi za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. **Police z veliko nosilnostjo** iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.

Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 – 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase – izredna izrabiljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. **Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja**, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih polic najdete v kataloški skupini 96.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**

- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm	1375 - 5500 kg
Število polic	6
Svetla širina police	950 mm
Število nosilnih stebrov regala	2
Mere postavljenega regala, višina priključnega regala	2504 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Natična montaža	da
Višina regala	2500 mm
Vrsta pritrditev polic	Konični zatiči
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1031 mm
Širina police	1000 mm
Montaža kupca	da
Globina police	500 mm
Globina regala	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	180 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Polica, posamična, s 4 nosilci in 4 zatiči Globina 500 mm	990060 500
Oporni steber za regal s talno ploščico iz umetne mase, posamično Višina 2500 mm	990050 2500

Garnitura zagozd in koničnih zatičev za večnamenski regal

968420