

**Samostoječa lestev, v celoti iz umetne mase, dvostranska, Število prečk: 2X4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 966060 2X4 |
| GTIN | 4003866412617 |
| Razred artikla | 96Z |

Opis**Izvedba:**

Stojine in kvadratni klini (30×30 mm) so iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni za izredno odpornost proti kemikalijam. Posebna varnostna povezava z izredno čvrstimi trakovi iz perlona. Zamenljivi talni nedrseči čepi iz umetne mase na koncih stojin za postavitev brez drsenja.

Uporaba:

Varnostna lestev za specialne namene uporabe v kemični in farmacevtski industriji, elektrarnah, plinarnah in vodarnah.

Standard:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Masa | 7,5 kg |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | z izredno čvrstimi trakovi iz perlona |

| | |
|------------------------------------|--|
| Delovna višina pribl. | 2,6 m |
| Izvedba stopalne površine | Klin |
| visoka odpornost proti kemikalijam | da |
| Število stopnic | 2×4 |
| spodnja zunanja širina | 0,48 m |
| Dolžina lestve | 1,32 m |
| Globina prečke/stopnice | 30 mm |
| Material | Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni |
| Standard | DIN EN 61478 |
| Pohodnost | dvostranska |
| Nosilnost lestve | 150 kg |
| Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |