

**Večnamenska lestev, 3-delna, Število prečk: 3X12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti.

Varovalo pred prekomerno razširitvijo iz dveh močnih perlonskih jermenov in 1 dodatne toge vezi.

Okovje objame stranske nosilce (zamenljivo).

Zgornji del lestve je opremljen z vtičnimi kavljji in varovalom pred dviganjem. Optimalna stabilnost zaradi posebej širokega stabilnostnega droga. Zgornje lestve ni mogoče odstraniti in uporabiti posebej.

**Standard:**

**DIN EN 131.**

**Tehnični opis**

Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom	6,1 m
Standard	DIN EN 131-2

Dolžine elementov lestve	3,55 m
Višina prečk	98 mm
Masa	28,8 kg
Izvedba stopalne površine	Klin
Število stopnic	3×12
Dolžina izpeljane lestve	8,6 m
Širina prečne traverze	1,2 m
Material	Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl.	9,35 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve