



Varnostne stopnice, brez varnostnega loka, enostranske, Število stopnic vključno s platformo: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966005 2
GTIN	4003866414901
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. 205 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino. S povezavo stranic za stabilno postavitev in nastavki proti drsenju na stranskih nosilcih.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Število stopnic vključno s platformo	2
Pohodnost	enostranska
spodnja zunanja širina	0,55 m
Masa	4,7 kg
Globina prečke/stopnice	205 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje

Delovna višina pribl.	2,45 m
Višina platforme brez ograje	0,44 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Varnostne zložljive stopnice