

**Samostoječa lestev, v celoti iz umetne mase, dvostranska, Število prečk: 2X6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966060 2X6
GTIN	4003866412563
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Stojine in kvadratni klini (30×30 mm) so iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni za izredno odpornost proti kemikalijam. Posebna varnostna povezava z izredno čvrstimi trakovi iz perlona. Zamenljivi talni nedrseči čepi iz umetne mase na koncih stojin za postavitve brez drsenja.

Uporaba:

Varnostna lestev za specialne namene uporabe v kemični in farmacevtski industriji, elektrarnah, plinarnah in vodarnah.

Standard:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Tehnični opis

Masa	10,5 kg
Globina prečke/stopnice	30 mm

Dolžina lestve	1,88 m
Število stopnic	2×6
Material	Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni
spodnja zunanja širina	0,54 m
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	z izredno čvrstimi trakovi iz perlona
Delovna višina pribl.	3,1 m
visoka odpornost proti kemikalijam	da
Izvedba stopalne površine	Klin
Standard	DIN EN 61478
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev