




## Posamični modul za delovni podest, Tip: F



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966150 F
GTIN	4003866402656
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Konstrukcija iz lahke kovine, odporna proti zvijanju in koroziji in neobčutljiva na vremenske razmere. Stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine 555×250 mm. Modularna sestava omogoča dograditev in spreminjanje konfiguracij. Sestavni moduli s 4 različnimi višinami. Kot 2-stopenjski osnovni modul z do 3 stopnjami nadgradnje zelo primerno za mobilno uporabo. Dograditev je mogoča od tipa B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnični opis

Izvedba stopalne površine	Stopnica
Standard	DIN EN 14183
Masa posamičnih modulov	5,5 kg
Masa kombinacije modulov	19,5 kg
Delovna višina	2,99 m
Globina podesta	1,3 m
Globina prečke/stopnice	250 mm

Širina prečke/stopnice	555 mm
Kombinacija modulov	B+D+E+F
Material	Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine
Višina platforme brez ograje	0,99 m
Pohodnost	enostranska
Število stopnic vključno s platformo	5
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti