



## Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Velika platforma z vgrajenimi tečaji. 85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnični opis

Globina prečke/stopnice	85 mm
spodnja zunanja širina	0,56 m
Dolžina lestve	2,35 m
Višina prečk	87 mm
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Delovna višina pribl.	3,75 m

Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Število stopnic	2×10
Material	Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Masa	15,5 kg
Pohodnost	dvostranska
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev