



Varnostne stopnice, z varnostnim lokom, enostranske, Število stopnic vključno s platformo: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966010 3
GTIN	4003866414932
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. 205 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino. S povezavo stranic za stabilno postavitvev in nastavki proti drsenju na stranskih nosilcih.

Dodatno z visokim varnostnim lokom. Dodatno s kolesi.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Kolesa	da
Masa	8,5 kg
Delovna višina pribl.	2,65 m
Število stopnic vključno s platformo	3
Pohodnost	enostranska

Višina platforme brez ograje	0,66 m
spodnja zunanja širina	0,57 m
Globina prečke/stopnice	205 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Varnostne zložljive stopnice