

Garant

Stranska stena, garnitura s pritrdilnim materialom, Globina 400 mm, Višina: 2500mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990100 2500
GTIN	4045197518125
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Z $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Ena stranska stena je sestavljena iz dveh luknjastih sten, ki se pritrdita ena nad drugo. Dobava skupaj z materialom za pritrditev.

Uporaba:

Za stransko pokrivanje na koncu nekega regala (ni mogoče namestiti med 2 regala). Za stransko pokrivanje kompletnega regalnega polja na levi in desni strani je potrebno naročiti 2 stranski steni (2-delni).

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Montaža kupca	da
Širina	400 mm
za višino regala	2500 mm

Postavitev stranske stene	2-delna
Možnost vgradnje kot srednja stena	ne
za regal z vtičnimi policami	da
za globino regala	400 mm
Montažni material v obsegu dobave	da
Področje uporabe	Regal s policami
Višina	2500 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Stranska stena