



Aluminijasti podest za stroj, Število stopnic vključno s platformo: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966148 3
GTIN	4003866400331
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Čvrsta, lahka aluminijasta konstrukcija z 200 mm globokimi stopnicami iz narebrene aluminijaste pločevine in stojno platformo 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Masa	7,8 kg
Delovna višina pribl.	2,6 m
Material	Stopnica iz rebraste aluminijeve pločevine
Število stopnic vključno s platformo	3
Globina prečke/stopnice	200 mm
Širina osnovne ploskve	0,87 m
Pohodnost	enostranska
Višina platforme brez ograje	0,6 m
Globina platforme	350 mm

Izvedba stopalne površine	Stopnica
Standard	DIN EN 14183
Globina osnovne ploskve	0,69 m
Širina platforme	577 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti

Pribor

Notranji talni nastavek Tip 1	966320 1
-------------------------------	----------