



Premični podest, dvostranski, Število stopnic vključno s platformo: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966270 7
GTIN	4003866419852
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Udoben premični podest z 200 mm globokimi stopnicami (nagib 60°). Velika platforma (600 × 800 mm) z ograjo (višina 1,00 m) in spodnjo ter kolensko letvijo. Štiri vzmetena kolesa Ø 125 mm (od tega 2 z zavoro).

Standard:

DIN EN 131-7

Napotek:

- **Oprijemalo ni vključeno v obseg dobave. Dodatno naročite pod art. 966225.**
- **Odprema se izvede v razstavljenem stanju in s komponentami, primernimi za montažo. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Globina osnovne ploskve	2,62 m
Višina platforme brez ograje	1,68 m
Širina platforme	600 mm
Globina prečke/stopnice	200 mm

Globina platforme	800 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Naklon stopnic	60 stopinj
Masa	57,5 kg
Standard	DIN EN 131-7
Pohodnost	dvostranska
Ø koles za zavijanje	125 mm
Število stopnic vključno s platformo	7
Število koles za zavijanje brez zavore	2
z ograjo platforme	da
Širina osnovne ploskve	0,98 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Kolenska letev	da
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest