



Zložljiva lestev s platformo S Safemaster, Število stopnic vključno s platformo: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966275 7
GTIN	4003866416776
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

EN 131

Tehnični opis

Masa	17,4 kg
Širina osnovne ploskve	0,74 m
Višina platforme brez ograje	1,85 m
Z odlagalno polico	da
Kolenska letev	ne
Pohodnost	enostranska
Širina platforme	400 mm

Globina prečke/stopnice	80 mm
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Globina osnovne ploskve	1,6 m
Standard	EN 131
Oprijemalo	2
Globina platforme	400 mm
Število stopnic vključno s platformo	7
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo