



## Zložljiva lestev s platformo S Safemaster, Število stopnic vključno s platformo: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966275 8
GTIN	4003866416783
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

#### Standard:

**EN 131**

### Tehnični opis

Pohodnost	enostranska
Globina platforme	400 mm
Z odlagalno polico	da
Širina platforme	400 mm
Oprijemalo	2
Globina osnovne ploskve	1,75 m
Širina osnovne ploskve	0,77 m

Kolenska letev	ne
Število stopnic vključno s platformo	8
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Višina platforme brez ograje	2,11 m
Globina prečke/stopnice	80 mm
Standard	EN 131
Masa	19,1 kg
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo