



Zložljiva lestev s platformo S Safemaster, Število stopnic vključno s platformo: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966275 9
GTIN	4003866416790
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

EN 131

Tehnični opis

Oprijemalo	2
Širina osnovne ploskve	0,8 m
Širina platforme	400 mm
Masa	20,4 kg
Standard	EN 131
Višina platforme brez ograje	2,34 m
Pohodnost	enostranska

Globina osnovne ploskve	1,93 m
Z odlagalno polico	da
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Število stopnic vključno s platformo	9
Globina platforme	400 mm
Kolenska letev	ne
Globina prečke/stopnice	80 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo