



Teleskopska lestev s platformo, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966285 5
GTIN	4003866413256
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Velika platforma 665×440 mm, z ograjo in kolensko letvijo. Enostavno nastavljanje višine po principu potisne lestve.

Z raztegljivimi podporniki. S pomočjo dveh koles lahko lestev enostavno premaknemo, tudi v raztegnjenem stanju.

Oprijemala in ograja se pri raztegovanju lestve samodejno postavijo v pravi položaj.

Standard:

EN 131.

Tehnični opis

Število koles za zavijanje	2
Standard	EN 131
Število stopnic vključno s platformo	5
Širina platforme	440 mm
Kolenska letev	da

Dolžina podpornikov (zloženi)	1 m
Masa	28 kg
Globina platforme	665 mm
Višina platforme brez ograje v rastru	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Dolžina podpornikov (izpeljani)	1 m
Pohodnost	enostranska
Oprijemalo	2
Širina podpornikov (izpeljani)	1,45 m
Širina podpornikov (zloženi)	1,45 m
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo