


Garant

Priključni regal za rednike z 2 nosilnima okvirje, Globina 325 mm, Višina: 1000mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990405 1000
GTIN	4045197517821
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Čvrsti steborni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. **Police** iz pocinkane pločevine, **z zarezi za namestitev pregradnih ploščic**, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Globina	325 mm
Število nosilnih okvirjev	1

Širina	975 mm
za število rednikov	20
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	975 mm
Širina police	946 mm
Prislonska letev	da
Višina	1000 mm
Svetla širina police	900 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Število polic	2
Globina police	325 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 325 mm
Vrsta izdelka	Regali za rednike

Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk	990430
Garnitura pregradnih ploščic5-delna	990450