

Garant**Paralelni primež, Širina čeljusti: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967000 150
GTIN	4045197694102
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.****Odpiranje nazaj.** . Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Območje vpenjanja	255 mm
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Masa	52 kg
Širina čeljusti	150 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 150 mm	967045 150
Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 150 mm	967020 150
Podstavna plošča za primeže	967330
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 150 mm	967040 150
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250