

Garant**Mehko kladivo z gumijastimi nastavki, črna, Ø ohišja/material: 80Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752500 80G
GTIN	4045197992291
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	175 mm
Celotna dolžina	500 mm
Dolžina ročaja	400 mm
Ø udarne površine nastavkov	80 mm
Masa brez nastavkov	1895 g
Barva	črna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 80 mm

752530 80

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 80

752560 80

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 80

752540 80