

Garant

Priključni regal za rednike z 2 nosilnima okvirje, Globina 325 mm, Višina: 2000mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 990405 2000 |
| GTIN | 4045197517845 |
| Razred artikla | 911 |

Opis**Izvedba:**

Čvrsti steborni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. **Police** iz pocinkane pločevine, **z zarezi za namestitev pregradnih ploščic**, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

| | |
|---------------|--------|
| Število polic | 5 |
| Globina | 325 mm |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prislonska letev | da |
| Širina police | 946 mm |
| Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 975 mm |
| Število nosilnih okvirjev | 1 |
| Višina | 2000 mm |
| Širina | 975 mm |
| Svetla širina police | 900 mm |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 900 kg |
| za število rednikov | 50 |
| Globina police | 325 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 40 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | Globina 325 mm |
| Vrsta izdelka | Regali za rednike |

Pribor

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Garnitura pregradnih ploščic5-delna | 990450 |
| Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk | 990430 |