



## Premični podest, dvostranski, Število stopnic vključno s platformo: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966270 4
GTIN	4003866419821
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Udoben premični podest z 200 mm globokimi stopnicami (nagib 60°). Velika platforma (600 × 800 mm) z ograjo (višina 1,00 m) in spodnjo ter kolensko letvijo. Štiri vzmetena kolesa Ø 125 mm (od tega 2 z zavoro).

#### Standard:

**DIN EN 131-7**

#### Napotek:

- **Oprijemalo ni vključeno v obseg dobave. Dodatno naročite pod art. 966225.**
- **Odprema se izvede v razstavljenem stanju in s komponentami, primernimi za montažo. Dobava brez montaže.**

### Tehnični opis

Število koles za zavijanje brez zavore	2
Pohodnost	dvostranska
Naklon stopnic	60 stopinj
Standard	DIN EN 131-7

Širina platforme	600 mm
Število stopnic vključno s platformo	4
Globina prečke/stopnice	200 mm
Masa	36 kg
Višina platforme brez ograje	0,96 m
Globina osnovne ploskve	1,79 m
z ograjo platforme	da
Ø koles za zavijanje	125 mm
Širina osnovne ploskve	0,82 m
Globina platforme	800 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Kolenska letev	da
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest