


Garant

Začetni regal za rednike z 2 nosilnima okvirjema, Globina 325 mm, Višina: 800mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 990400 800 |
| GTIN | 4045197517760 |
| Razred artikla | 911 |

Opis**Izvedba:**

Čvrsti stebni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kapicami iz umetne mase. **Police** iz pocinkane pločevine, **z zarezi za namestitev pregradnih ploščic**, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------|
| Širina police | 946 mm |
| za število rednikov | 20 |

| | |
|--|--|
| Število polic | 2 |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 900 kg |
| Višina | 800 mm |
| Prislonska letev | da |
| Število nosilnih okvirjev | 2 |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1000 mm |
| Svetla širina police | 900 mm |
| Širina | 1000 mm |
| Globina | 325 mm |
| Globina police | 325 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 40 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | Globina 325 mm |
| Vrsta izdelka | Regali za rednike |

Pribor

| | |
|---|--------|
| Garnitura pregradnih ploščic5-delna | 990450 |
| Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk | 990430 |