

**Premični podest, enostranski, Število stopnic vključno s platformo: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966220 4
GTIN	4003866419722
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Udoben premični podest z 200 mm globokimi stopnicami (nagib 60°). Velika platforma (600 × 800 mm) z ograjo (višina 1,00 m) in spodnjo ter kolensko letvijo. Štiri vzmetena kolesa Ø 125 mm (od tega 2 z zavoro).

Standard:

DIN EN 131-7

Napotek:

- **Oprijemalo ni vključeno v obseg dobave. Dodatno naročite pod art. 966225.**
- **Odprema se izvede v razstavljenem stanju in s komponentami, primernimi za montažo. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Globina prečke/stopnice	200 mm
Širina platforme	600 mm
Ø koles za zavijanje	125 mm
Število stopnic vključno s platformo	4

Število koles za zavijanje brez zavore	2
Masa	31,8 kg
Globina platforme	800 mm
Širina osnovne ploskve	0,82 m
Globina osnovne ploskve	1,45 m
Pohodnost	enostranska
Naklon stopnic	60 stopinj
Višina platforme brez ograje	0,96 m
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Standard	DIN EN 131-7
z ograjo platforme	da
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Kolenska letev	da
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Vrsta izdelka	Podest