


Garant

Začetni regal za rednike z 2 nosilnima okvirjema, Globina 325 mm, Višina: 1000mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990400 1000
GTIN	4045197517777
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Čvrsti steborni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. **Police** iz pocinkane pločevine, **z zarezi za namestitev pregradnih ploščic**, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

Lakiranje:

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Širina	1000 mm

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1000 mm
za število rednikov	20
Globina	325 mm
Prislonska letev	da
Svetla širina police	900 mm
Število polic	2
Število nosilnih okvirjev	2
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Širina police	946 mm
Globina police	325 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 325 mm
Vrsta izdelka	Regali za rednike

Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk	990430
Garnitura pregradnih ploščic5-delna	990450