



Zložljiva lestev s platformo S Safemaster, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966275 5
GTIN	4003866416752
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

EN 131

Tehnični opis

Pohodnost	enostranska
Kolenska letev	ne
Standard	EN 131
Število stopnic vključno s platformo	5
Globina prečke/stopnice	80 mm
Oprijemalo	2
Z odlagalno polico	da

Masa	14,4 kg
Širina platforme	400 mm
Višina platforme brez ograje	1,32 m
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Globina platforme	400 mm
Globina osnovne ploskve	1,25 m
Širina osnovne ploskve	0,68 m
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo