

Garant**Paralelni primež, Širina čeljusti: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967000 80
GTIN	4045197693877
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.****Odpiranje nazaj.** . Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrtilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Območje vpenjanja	100 mm
Masa	6,5 kg
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Širina čeljusti	80 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 80 mm	967045 80
Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 80 mm	967020 80
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 80 mm	967040 80
Podstavna plošča za primeže	967330