



Zložljiva lestev s platformo S Safemaster, Število stopnic vključno s platformo: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966275 6
GTIN	4003866416769
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

EN 131

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	0,71 m
Pohodnost	enostranska
Oprijemalo	2
Število stopnic vključno s platformo	6
Standard	EN 131
Globina platforme	400 mm
Kolenska letev	ne

Širina platforme	400 mm
Masa	16,1 kg
Globina prečke/stopnice	80 mm
Varovalo pred prekomernim razširjanjem	obojestranska, toga povezava
Globina osnovne ploskve	1,42 m
Višina platforme brez ograje	1,58 m
Z odlagalno polico	da
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo