

**Garant**

**Začetni regal za rednike z 2 nosilnima okvirjema, Globina 325 mm, Višina: 2000mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990400 2000
GTIN	4045197517791
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti steborni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50 × 25 × 1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. **Palice** iz pocinkane pločevine, **z zarezi za namestitev pregradnih ploščic**, z zarobljeno prislonsko letvijo za zaščito pred izpadanjem.

**Lakiranje:**

Nosilni okvirji signalno modre RAL 5005, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

- **Zaradi zagotavljanja varne postavitve regala so pri razmerju višine in globine regala več kot 5:1 obvezni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

**Tehnični opis**

Višina	2000 mm
Globina	325 mm

Svetla širina police	900 mm
Število polic	5
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Število nosilnih okvirjev	2
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1000 mm
Prislonska letev	da
za število rednikov	50
Širina	1000 mm
Širina police	946 mm
Globina police	325 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 325 mm
Vrsta izdelka	Regali za rednike

## Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk	990430
Garnitura pregradnih ploščic5-delna	990450