

Garant**Paralelni primež, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967000 100
GTIN	4045197693884
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.****Odpiranje nazaj.** . Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Masa	17 kg
Območje vpenjanja	145 mm
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 100 mm	967040 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 100 mm	967045 100
Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 100 mm	967020 100
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000 za primež vel. 100	967500 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100