



## Kompaktna akumulatorska tračna žaga, Tip: M18CBS125



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Kompaktna, zmogljiva akumulatorska tračna žaga FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za prenosno uporabo.**

- Enostavna zamenjava listov brez uporabe orodja.
- Tek brez vibracij za natančne reze.
- Zavora motorja QUICKSTOP.
- Brezstopenjsko nastavljanje hitrosti traku.
- Zmogljivost rezanja 125 × 125 mm.
- Robustna kovinska konstrukcija, kovinski kavelj.
- LED-svetilka.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, 2× Red Li-ionskima akumulatorjema, bimetalnim trakom za žago in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073816 naprej in od art. 073809 naprej.

Primerne liste za žago najdete pod art. 173480 in art. 173500.

Pakiranje: Transportni kovček

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V

Napetost akumulatorja: 18 V

Kapaciteta akumulatorja: 5 A·h

Hitrost brusnega traka: 0 - 116 m/min

Maksimalna globina reza 90°: 125 mm

Širina žaginega lista: 13 mm

Dolžina žaginega lista: 1140 mm

## Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalna globina reza 90°	125 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Širina žaginega lista	13 mm
Hitrost brusnega traka	0 - 116 m/min
Oznaka proizvajalca	M18CBS125
Dolžina žaginega lista	1140 mm
Masa	7,3 kg
Kapaciteta akumulatorja	5 A·h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V

## Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB18 V	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
List tračne žage za kovino 13 × 1138 Zob na colo 6/10	173500 6/10
List tračne žage za kovino 13 × 1138 Zob na colo 8/12	173480 8/12
List tračne žage za kovino 13 × 1138 Zob na colo 10/14	173500 10/14
List tračne žage za kovino 13 × 1138 Zob na colo 8/12	173500 8/12

