

**Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 92-670, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 094720 10 |
| GTIN | 076490493318 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo **v podajalni škatli**. Kategorija III. Brez smukca. TouchNTuff® 92-670. Brez silikona in voska. Strukturirane konice prstov. Dovoljenje za stik z živili. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Tehnični opis

| | |
|--|-----------|
| Debelina stene | 0,1 mm |
| Velikost rokavic | 10 |
| Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min |
| Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | <10 min |
| Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 30-40 min |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min |

Podatkovni list

| | |
|--|---|
| Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min |
| Serija | TouchNTuff® |
| Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo |
| Kategorija zaščite | Kategorija III |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| EN 374 | Tip B (JKT) |
| Odpornost proti kemikalijam | JKT |
| Material | Nitril |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 |
| Nosilni material | Nitril |
| Prevleka | Nitril |
| Debelina | 0,11 mm |
| Dolžina | 240 mm |
| Vsebina | 100 |
| Masa | 3 g |
| Barva | modra |
| Področje uporabe | Preciznost |
| AQL | 1,5 |
| Uporaba | za enkratno uporabo |
| Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |