

Ansell**Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 92-600, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094721 7
GTIN	076490493387
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo **v podajalni škatli**. Kategorija III. Brez smukca. TouchNTuff® 92-600. Brez lateksa – ni nevarnosti za alergijo tipa 1. Gladek prijemalni profil. Dovoljenje za stik z živili. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Tehnični opis

Debelina stene	0,12 mm
Velikost rokavic	7
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	<10 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu	<10 min

Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	60-120 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	<10 min
Serija	TouchNTuff®
Vrsta rokavic	Rokavica za enkratno uporabo
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 374	Tip B (JKPT)
Odpornost proti kemikalijam	JKPT
Material	Nitril
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Nosilni material	Nitril
Prevleka	Nitril
Debelina	0,13 mm
Dolžina	240 mm
Vsebina	100
Masa	3,1 g
Barva	zelena
Področje uporabe	Preciznost
AQL	1,5
Uporaba	za enkratno uporabo
Vrsta izdelka	Rokavica za enkratno uporabo

