

ASATEX**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par 3677V, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094811 10
GTIN	4029201140847
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

3677V. Rokavice z **zelo toplo in prijetno akrilno podlogo**. Najboljši oprijem v mokrem zaradi prevleke iz HPT®-vinila. Odbojne za olje in maščobo.

Standard:

3677V. Rokavice z **zelo toplo in prijetno akrilno podlogo**. Najboljši oprijem v mokrem zaradi prevleke iz HPT®-vinila. Odbojne za olje in maščobo.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Barva: črn

Tehnični opis

brez silikona	da
Brez DMF	da
Oprijem v olju	dobro
Velikost rokavic	10
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti obrabi EN 388	3
Odpornost proti prebadanju EN 388	1
Odpornost proti prerezanju EN 388	2
Odpornost proti trganju EN 388	2
Material podloge	Akril
Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred mrazom	dobro
Otip	ne obstaja
Material prevleke	PVC
Oprijem v mokrem	dobro
Zračnost	ne obstaja
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Nosilni material	Poliamid/akril
Prevleka	HPT/vinil

Različica prevleke	3/4-prevleka
Barva	črn
Masa	53 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom