

**ASATEX****Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par 3677V, Velikost rokavic: 11**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094811 11
GTIN	4029201140854
Razred artikla	09H

## Opis

**Izvedba:**

**3677V.** Rokavice z **zelo toplo in prijetno akrilno podlogo**. Najboljši oprijem v mokrem zaradi prevleke iz HPT®-vinila. Odbojne za olje in maščobo.

**Standard:**

**3677V.** Rokavice z **zelo toplo in prijetno akrilno podlogo**. Najboljši oprijem v mokrem zaradi prevleke iz HPT®-vinila. Odbojne za olje in maščobo.

**Uporaba:**

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Barva: črn

## Tehnični opis

Odpornost proti obrabi EN 388	3
brez silikona	da
Velikost rokavic	11
Zračnost	ne obstaja
Oprijem v mokrem	dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred mrazom	dobro
Odpornost proti prebadanju EN 388	1
Material prevleke	PVC
Oprijem v olju	dobro
Material podloge	Akril
Odpornost proti trganju EN 388	2
Otip	ne obstaja
Brez DMF	da
Odpornost proti prerezanju EN 388	2
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Nosilni material	Poliamid/akril
Prevleka	HPT/vinil

Različica prevleke	3/4-prevleka
Barva	črn
Masa	53 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom