

**Ansell****Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-675,  
Velikost rokavic: 8**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094740 8
GTIN	10076490447288
Razred artikla	04P

## Opis

### Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Delovne rokavice iz nitrila za vnovično uporabo za varno delo z agresivnimi kemikalijami. Karirasta zaključna obdelava povečuje varen oprijem. Tolčen profil Solvex® zmanjšuje s svojo oprijemljivo površino izmet občutljivih elementov zaradi poškodbe in s tem neposredno stroške. Velurni nosilni material.

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	>480 min

Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Debelina stene	0,38 mm
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	10-30 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	30-40 min
Velikost rokavic	8
Serijska	AlphaTec®
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam	JKLOPT
EN 388	4101X
Material	Nitril
Nosilni material	Nitril
AQL	0,65
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	330 mm
Debelina	0,38 mm
Barva	zelena
Uporaba	za večkratno uporabo
Masa	35,5 g
Razred zaščite pred vrezi	EF
Prevleka	Nitril

Vrsta izdelka

---

Delovne rokavice za  
zaščito pred kemikalijami