



Škarje za zareze/pločevino, Tip: 723034



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078102 723034
GTIN	4014586874876
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Škarje za pločevino.

- Dobro zavijanje z nizko deformacijo pločevine.
- Udobno in hitro za robljenje in prirezovanje.
- Za plošče do 800 N/mm² in nerjavna jekla.
- Štirikratno obrnljivi nož: čisto rezanje brez robov z nizkimi obratovalnimi stroški.

Tehnični opis

Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	1 mm
Oznaka proizvajalca	BLS 1.6E
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Rezalna hitrost	5 - 8 m/min
Polmer najmanjše krivulje	15 mm
Poraba moči	350 W

Število hodov	4000 min ⁻¹
Dolžina kabla	5 m
Širina reza	0 mm
Masa	1,6 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Škarje