

Garant**Garnitura kratkih svedrov HSS-Co8 art. 113140, tip FS, v kaseti, TiAlN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113540 1-10
GTIN	4045197008442
Razred artikla	11B

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz kratkih svedrov art. 113140. Zelo robustni in čvrsti zaradi večje debeline jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. S koničenjem oblike S (specialno).

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 – 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	19
Območje vrtanja	1 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 1897
Tip	FS
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
Kot spirale	38 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	87 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	56 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	6 m/min	S
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 4mm	113140 4
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 9,5mm	113140 9,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 7mm	113140 7
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 6,5mm	113140 6,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 2mm	113140 2
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 4,5mm	113140 4,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 9mm	113140 9
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 5,5mm	113140 5,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 1,5mm	113140 1,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 5mm	113140 5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 1mm	113140 1
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 3,5mm	113140 3,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 10mm	113140 10
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 8mm	113140 8
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 7,5mm	113140 7,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 3mm	113140 3
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 8,5mm	113140 8,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 2,5mm	113140 2,5
Kratki sveder HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 6mm	113140 6