

**uvex****Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex rubiflex S XG35B,  
Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094752 9
GTIN	4048612024850
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

uvex rubiflex S XG35B. Lahke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami s trikojem in inovativno tehnologijo uvex Xtra Grip Technology. Združujejo zaščito in zanesljiv oprijem z odličnim udobjem nošenja – zaradi bombažne podloge – in prilagodljivostjo. Dobra odpornost proti številnim kemikalijam in zelo dobra odpornost proti maščobam in mineralnim oljem. Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Velikost rokavic	9
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	30-40 min

Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	10-30 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	30-40 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	>480 min
Material podloge	Bombaž
Serija	uvex rubiflex
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vsebina	10
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tip A (JKNOPT)
Odpornost proti kemikalijam	JKNOPT
EN 388	3121X
Material	Nitril
Nosilni material	Bombaž
Dolžina	350 mm
Debelina	0,4 mm
Barva	črna/modra
Uporaba	za večkratno uporabo
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami