



Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par UltraNeo 450, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094770 9 |
| GTIN | 3245424503196 |
| Razred artikla | 06D |

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

UltraNeo 450. Neoprenske delovne rokavice s srednjo zaščito proti kemikalijam. Nedrseč profil za dober oprijem, mehkost in spretnost prstov. Zaščita podlahti zaradi daljših zavihkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

EN 374:2016: Tip A (ACKL)

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | 30-40 min |
| Debelina stene | 0,75 mm |
| Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 120-240 min |
| Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min |
| Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 120-240 min |

| | |
|--|--|
| Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min |
| Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | 10-30 min |
| Velikost rokavic | 9 |
| Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 240-480 min |
| Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | 10-30 min |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min |
| Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 240-480 min |
| Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min |
| Material podloge | Naravni lateks |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
| Kategorija zaščite | Kategorija III |
| Vsebina | 50 |
| Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Tip A (ACKL) |
| Odpornost proti kemikalijam | ALMNST |
| EN 388:2016 | 2121X |
| Material | Neopren, lateks |
| Nosilni material | Neopren, lateks |
| AQL | 0,65 |
| Dolžina | 410 mm |
| Debelina | 0,75 mm |
| Barva | črn |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Standard/uredba | EN 374 |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |

