

# uvex

**Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex rubiflex S XG35B,  
Velikost rokavic: 10**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094752 10
GTIN	4048612074152
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

uvex rubiflex S XG35B. Lahke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami s trikojem in inovativno tehnologijo uvex Xtra Grip Technology. Združujejo zaščito in zanesljiv oprijem z odličnim udobjem nošenja – zaradi bombažne podloge – in prilagodljivostjo. Dobra odpornost proti številnim kemikalijam in zelo dobra odpornost proti maščobam in mineralnim oljem. Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

### Napitek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	30-40 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Oprijem v mokrem	zelo dobro

## Podatkovni list

Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Velikost rokavic	10
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	30-40 min
Material podloge	Bombaž
Serija	uvex rubiflex
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vsebina	10
Razred zaščite	Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
EN 374	Tip A (JKNOPT)
Odpornost proti kemikalijam	JKNOPT
EN 388	3121X
Material	Nitril
Nosilni material	Bombaž
Dolžina	350 mm
Debelina	0,4 mm
Barva	črna/modra
Uporaba	za večkratno uporabo
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami