



Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par UltraNeo 450, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094770 10
GTIN	3245424503103
Razred artikla	06D

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

UltraNeo 450. Neoprenske delovne rokavice s srednjo zaščito proti kemikalijam. Nedrseč profil za dober oprijem, mehkost in spretnost prstov. Zaščita podlahti zaradi daljših zavihkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

EN 374:2016: Tip A (ACKL)

Tehnični opis

Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	10-30 min
Velikost rokavic	10
Debelina stene	0,75 mm
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	10-30 min

Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu	240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	240-480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	120-240 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	120-240 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	>480 min
Material podloge	Naravni lateks
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vsebina	50
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ACKL)
Odpornost proti kemikalijam	ALMNST
EN 388:2016	2121X
Material	Neopren, lateks
Nosilni material	Neopren, lateks
AQL	0,65
Dolžina	410 mm
Debelina	0,75 mm
Barva	črn
Uporaba	za večkratno uporabo
Standard/uredba	EN 374
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

