



Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par UltraNeo 382, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094772 7
GTIN	3245423824278
Razred artikla	06D

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

UltraNeo 382. Bombažne pletene delovne rokavice z neoprensko prevleko. Največje udobje pri nošenju in dobra termična izolacija pri odlični odpornosti proti kemikalijam. Nedrseč profil za boljši oprijem.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
EN 374:2016: Tip A (ACKL)

Tehnični opis

Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	60-120 min
Debelina stene	0,9 mm
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu	240-480 min
brez silikona	da
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min

Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	120-240 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	240-480 min
Velikost rokavic	7
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	>480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Material podloge	Bombažna pletenina
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vsebina	72
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ACKL)
Odpornost proti kemikalijam	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Material	Neopren
Nosilni material	Bombaž
AQL	1,5
Dolžina	360 mm
Debelina	0,9 mm
Barva	modra
Uporaba	za večkratno uporabo
Prevleka	Neopren
Različica prevleke	Popolna prevleka

Vrsta izdelka

Delovne rokavice za
zaščito pred kemikalijami