



Odrezovalnik, Tip: 723241



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078111 723241
GTIN	4014586870069
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Zelo ugodni obratovalni stroški zaradi dolge življenjske dobe žiga in matrice.**
- **Sistem hitrega vpenjanja QuickIN za hitro zamenjavo žiga in matrice brez uporabe orodja.**
- **Možnost spreminjanja smeri odrezovanja brez uporabe orodja.**
- **Vitka oblika zagotavlja optimalno priročnost tudi v težavnih delovnih pogojih.**
- **Zelo primerni za obdelavo trapezne pločevine do debeline 1,3 mm in globino robov do 85 mm.**

Gibki odrezovalniki z veliko okretnostjo za tanko pločevino, trapezno in valovito pločevino ter profile.

Napotek:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073851 do št. 073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863 do št. 073867. Polnilniki akumulatorjev pod št. 073866.

Tehnični opis

Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	0,6 mm
Oznaka proizvajalca	BLK 1.3TE
Širina reza	4 mm
Poraba moči	350 W
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,3 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Rezalna hitrost	2,3 m/min
Masa	1,8 kg
Polmer najmanjše krivulje	30 mm
Število hodov	1800 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Odrezovalnik