

Garant**Spiralni svedri HSS-E H, neprevlečeni, Ø DC h8: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114470 6
GTIN	4045197019448
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

Ojačano jedro, svetli, **dolžina spirale po DIN 1897, celotna dolžina DIN 338.**

Tudi za **HARDOX jekla.**

S koničenjem oblike C.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm/v
Dolžina utorov L _c	28 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D _c	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	19 mm
Kot konice	135 stopinj

Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Tip	H
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	6 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	5 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		