



## Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M18CSX



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078220 M18CSX
GTIN	4002395160563
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee** za dela na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**

Z zmogljivim motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.

#### Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom / torbico, 2 akumulatorjema, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V

Oznaka proizvajalca: M18CSX-502X

Število vključenih akumulatorjev: 2

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Kapaciteta akumulatorja: 5 Ah

Napetost akumulatorja: 18 V

Dolžina hoda: 28,6 mm

### Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Posebnosti	FIXTEC, LED

Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Masa	4,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	16,7 m/s <sup>2</sup>
Dolžina hoda	28,6 mm
Število hodov	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	M18CSX-502X
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB18 V	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC