

Garant**Žage za luknje HM visoka, Ø DC: 34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118400 34
GTIN	4045197036889
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Vrtalna krona in držalo sta iz enega kosa (kaljena), izredna trdnost in brezhiben krožni tek.

Ozke rezalne ploščice iz karbidne trdine s pozitivnim cepilnim kotom in velikim prostim kotom zagotavljajo dobre rezalne lastnosti pri nizki rezalni sili.

Centrirni sveder je mogoče zamenjati, držalo ima 3 vpenjalne ploskve.

Širna rezanja 2 mm pri vseh velikostih. Toleranca Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

Mera L: **vel. ≤ 55 = 35 mm / vel. 60 = 60 mm.**

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih strojih. Primerno za umetne mase, ojačane z vlakni (GFK in CFK).

Za ploščati material debeline največ 4 mm in cevi z debelino stene do največ 4 mm.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	34 mm
Ø držala	10 mm
Dolžina L	35 mm
Izvedba	visoka
Rezalni material	HM
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Toleranca Ø	-0,05 / 0,1 mm

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		